



## Pnevmatski premi brusilnik, Tip: 51813



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079441 51813
GTIN	616026518131
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

#### Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.

Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem. Palični brusilnik s številom vrtljajev **100.000 vrt./min.** Opremljeno s kakovostnimi ležaji za največje hitrosti.

#### Uporaba:

**Uporabljajte samo stisnjeni zrak brez olja. Ne mažite z oljem!**

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

### Tehnični opis

Masa	0,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dolžina	135 mm
Maksimalno število vrtljajev	100000 min <sup>-1</sup>
Največja poraba stisnjenega zraka	170 l/min
Delovni hrup	81 dB(A)
Izhodna moč	75 W
Ø vpenjalne stročnice	3 mm

Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki