

**Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E, TiAlN, MF: 10X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139372 10X1
GTIN	4045197447029
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:
Ustreza DIN 374.

Tehnični opis

Število rezil Z	5
Ø navoja	10 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Ø držala D _s	7 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Ø osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	9,55 mm
Globine navoja	30 mm
Korak navoja	1 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Velikost navoja	M10×1
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	23 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	11 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		