

**Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica Ø 6 mm, Tip: G2412****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Pnevmatski premi brusilnik. Robusten in miren. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop.

Ø vpenjalne stročnice 6 mm. Kratka izvedba, največje število vrtljajev **20000 1/min.**

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina	180 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	618 l/min
Masa	0,5 kg
Izhodna moč	350 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Delovni hrup	79 dB(A)

Podatkovni list

Oznaka proizvajalca	G2412-1
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik Ø vpenjalne stročnice 6 mm	079459 6
---	----------