



## Obešalnik za orodje, Maks. priklopna masa: 3kg



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 079295 3      |
| GTIN                  | 4014586835105 |
| Razred artikla        | 03F           |

### Opis

#### Izvedba:

Ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem.

**Obešalnik za orodje s samodejnim navijanjem** za različne mase, trdno aluminijasto ohišje. Težo orodja namesto uporabnika nosi obešalnik, kar bistveno zmanjša utrujenost uporabnika. Obešalniki za orodje povečujejo udobnost in varnost uporabe pri delu z električnimi orodji in napravami z veliko maso.

- **Breztežni viseči položaj delovnih naprav.**
- **Red na delovnem mestu.**
- **Tako obešene delovne naprave in orodja so zmeraj pri roki.**
- **Varnost na delovnem mestu zaradi odmaknjeno obešenih naprav in dovodov.**
- **Delovna sredstva so v vidnem polju in na dosegu uporabnika.**
- **Uravnoveženost je mogoče nastaviti po celotni dolžini žicovoda.**

**Z zaporo** – za omejitev žicovoda.

Kabel iz nerjavnega jekla.

### Tehnični opis

|           |          |
|-----------|----------|
| Nosilnost | 1 - 3 kg |
|-----------|----------|

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Masa                             | 3,2 kg              |
| Dolžina izvleka vrvi             | 2 m                 |
| Maksimalna priklopna obremenitev | 3 kg                |
| Vrsta izdelka                    | Obešalnik za orodje |