

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, M: M27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134600 M27
GTIN	4045197075574
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba, s 15–20° spiralo v desno.**

Vel. M2,6 s starim profilom DIN.

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Ø navoja	27 mm
Ø osnovne izvrtine	24 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	3 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	54 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M27

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	D
Kot spirale	15-20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		