

Garant**Strojni navojni svedri zelo dolgi HSS-E, neprevlečeni, M: M4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 134660 M4 |
| GTIN | 4045197075758 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****S posebej dolgim držalom.****≤ M10: držalo po DIN 371;****≥ M12: držalo po DIN 376.****Prednosti:**Zelo primerni za **vrezovanje navoja na težko dostopnih mestih.****Tehnični opis**

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Korak navoja | 0,7 mm |
| Ø navoja | 4 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Ø osnovne izvrtine | 3,3 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Standard | Tovarniški standard |
| Ø držala D _s | 4,5 mm |
| Celotna dolžina L | 112 mm |
| 4-kotno držalo □ | 3,4 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS E |
| Globine navoja | 12 mm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Vrsta navoja | M |
| Velikost navoja | M4 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnanja | do 3xD pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 13 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| GG(G) | pogojno primerno | 9 m/min | K |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |