



## Pnevmatski premi brusilnik, Tip: 51701



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079441 51701
GTIN	616026517011
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

#### Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.

Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem. Majhen brusilnik s turbinskim pogonom brez gonila z največjim številom vrtljajev **60.000 vrt./min.** Keramično uležajen pnevmatski pogon s **patentiranim nadzorom števila vrtljajev** za konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo.

#### Uporaba:

**Uporabljajte samo stisnjeni zrak brez olja. Ne mažite z oljem!**

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

### Tehnični opis

Delovni hrup	66 dB(A)
Dolžina	132 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	228 l/min
Maksimalno število vrtljajev	60000 min <sup>-1</sup>
Masa	0,4 kg
Izhodna moč	75 W
Oznaka proizvajalca	51701
Ø vpenjalne stročnice	3 mm

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

---

## Pribor

Vpenjalna stročnica Tip 51673	079449 51673
-------------------------------	--------------