

 Atlas Copco

## Pnevmatski kotni brusilnik v obliki pištole, Tip: G2302



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

**Mali kotni brusilnik v obliki pištole** z dvema malima brusnima krožnikoma Roloc<sup>®</sup> Ø 50/75 mm. Fino nastavljanje števila vrtljajev prek gumba za zagon. Udobno upravljanje zaradi gumiranega ročaja.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenjivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

#### Napotek:

Sistem za brušenje 3M Roloc<sup>®</sup> Ø 55 / 75 mm najdete od art. 554005 naprej.

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	G2302
Masa	0,6 kg
Maksimalni Ø plošče	75 mm
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm

Minimalni Ø plošče	50 mm
Izhodna moč	175 W
Delovni hrup	81 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Največja poraba stisnjenega zraka	534 l/min
Maksimalno število vrtljajev	17000 min <sup>-1</sup>
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

## Pribor

Brusna plošča984F Zrnatost 80	554006 80
Brusna plošča237AA Zrnatost 400	554009 400
Brusna plošča787C Zrnatost 60	554016 60
Brusna plošča(CER) Zrnatost 36	554013 36
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 36	554018 36
Brusna plošča984F Zrnatost 60	554006 60
Brusna plošča(CER) Zrnatost 120	554013 120
Brusna plošča787C Zrnatost 80	554016 80
Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 120	554033 120
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 120	554023 120
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 60	554019 60
Brusna plošča787C Zrnatost 60	554014 60
Brusna plošča237AA Zrnatost 180	554008 180
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 50	554018 50
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 80	554018 80
Brusna plošča787C Zrnatost 120	554014 120
Brusna plošča237AA Zrnatost 600	554008 600

Brusna plošča237AA Zrnatost 280	554009 280
Brusna plošča984F Zrnatost 36	554006 36
Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 220	554033 220
Brusna plošča787C Zrnatost 80	554014 80
Brusna plošča787C Zrnatost 36	554016 36
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 120	554019 120
Brusna plošča237AA Zrnatost 600	554009 600
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 36	554024 36
Brusna plošča984F Zrnatost 80	554005 80
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 36	554019 36
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 60	554018 60
Brusna plošča(CER) Zrnatost 80	554013 80
Brusna plošča(CER) Zrnatost 120	554012 120
Brusna plošča237AA Zrnatost 120	554009 120
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 36	554023 36
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 60	554024 60
Brusna plošča(CER) Zrnatost 60	554013 60
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 80	554019 80
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 50	554019 50
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 80	554024 80
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 120	554024 120
Brusna plošča(CER) Zrnatost 36	554012 36
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 60	554023 60
Brusna plošča237AA Zrnatost 180	554009 180
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 80	554023 80
Brusna plošča787C Zrnatost 36	554014 36
Brusna plošča984F Zrnatost 36	554005 36
Brusna plošča787C Zrnatost 120	554016 120
Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 60	554033 60

Brusna plošča984F Zrnatost 60	554005 60
Brusna plošča237AA Zrnatost 400	554008 400
Brusna plošča237AA Zrnatost 280	554008 280
Brusna plošča(CER) Zrnatost 60	554012 60
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 120	554018 120
Brusna plošča237AA Zrnatost 120	554008 120
Brusna plošča(CER) Zrnatost 80	554012 80