

**Garant****Strojni navojni svedri zelo dolgi HSS-E, neprevlečeni, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134660 M6
GTIN	4045197075772
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****S posebej dolgim držalom.****≤ M10: držalo po DIN 371;****≥ M12: držalo po DIN 376.****Prednosti:**Zelo primerni za **vrezovanje navoja na težko dostopnih mestih.****Tehnični opis**

Korak navoja	1 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	6 mm
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Število rezil Z	3
Standard	Tovarniški standard
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	18 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M6
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		