

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, neprevlečeni, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134620 M8
GTIN	4045197075635
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Jeklo HSS-E-PM za visoko odpornost proti obrabi in izrazita spirala v desno, za optimalno odvajanje odrezkov.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø navoja	8 mm
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,25 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M8

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	15 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	9 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		