

Atlas Copco

Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica Ø 6 mm, Tip: G2422



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik. Robusten in miren. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop.

Ø vpenjalne stročnice 6 mm. Dolga izvedba z vitkim vretenom, idealna za izvrtine, maksimalno število vrtljajev **20000 1/min.**

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	618 l/min
Masa	0,7 kg
Oznaka proizvajalca	G2422-1
Dolžina	277 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,4 m/s ²
Izhodna moč	350 W

Podatkovni list

Delovni hrup	77 dB(A)
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik Ø vpenjalne stročnice 6 mm	079459 6
---	----------