

Garant**Strojni navojni svedri kratki, neprevlečeni, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134650 M12
GTIN	4045197075741
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Zaradi **krajšega držala je manjši tudi previs, kar zagotavlja večjo stabilnost.**

Tehnični opis

Ø navoja	12 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,75 mm
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 352
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	75 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12
Prevleka	neprevlečeni

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	15-20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		