



Pnevmatski premi brusilnik G2414, vpenjalne stročnice Ø 6 mm kratki, Tip: S250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079447 S250
GTIN	7322590019839
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med **8500 in 25.000 vrt./min.**

Kratka izvedba, dolžina 215 mm.

Ø vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:

garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	G2414 S250
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Izhodna moč	950 W
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	870 l/min
Delovni hrup	85 dB(A)
Masa	0,78 kg
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik Ø vpenjalne stročnice 6 mm

079459 6