

Garant**Stebelni navojni rezkar 1,5×D, TiAlN, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139652 M6
GTIN	4045197199652
Razred artikla	11J

Opis**Izvedba:**

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnih notranjih navojev**, (pazite na čvrsto vpetje).
S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja.

Prednosti:

Grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku!

Tehnični opis

Število zob Z	4
Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC	0,012 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1 mm
Ø držala D_s	8 mm
Celotna dolžina L	59 mm
Dolžina držala L_s	36 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Globine navoja	9,56 mm
Velikost navoja	M6
Nazivni Ø D_c	4,68 mm
Dolžina rezil L_c	9,56 mm

Vrednost za programiranje grezenja L_1	10,2 mm
Ø vratu D_1	6,6 mm
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do $1,5 \times D$ pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do $1,5 \times D$ pri zaprti izvrtini
Kot grezila	90 stopinj
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rdeča
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	30 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	30 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	pogojno primerno	27 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	25 m/min	H
suho	primerno		