



Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: 46002



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079325 46002
GTIN	616026460027
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Mali pnevmatski kotni brusilnik z zmogljivim pnevmatskim motorjem, največje število vrtljajev je 20000 1/min. **Vpenjalne stročnice Ø 6 mm**. Uporabni kot kotni rezkarji ali z brusnimi krožniki art. 554090. Kompaktna izvedba z nizko višino za neposreden kontakt pri brušenju.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Napotek:

Sistem za brušenje 3M Roloc® Ø 55 / 75 mm najdete od art. 554005 naprej.

Tehnični opis

Največja poraba stisnjenega zraka	714 l/min
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,3 m/s ²
Oznaka proizvajalca	46002
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Maksimalni Ø plošče	75 mm
Masa	0,5 kg

Delovni hrup	81 dB(A)
Izhodna moč	300 W
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	6 mm
Minimalni Ø plošče	50 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Brusna plošča787C Zrnatost 60	554014 60
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 60	554023 60
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 36	554019 36
Brusna plošča(CER) Zrnatost 80	554012 80
Brusna plošča787C Zrnatost 80	554016 80
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 80	554019 80
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 80	554024 80
Brusna plošča(CER) Zrnatost 36	554012 36
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 120	554019 120
Brusna plošča(CER) Zrnatost 120	554013 120
Brusna plošča237AA Zrnatost 400	554009 400
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 60	554018 60
Brusna plošča(CER) Zrnatost 60	554013 60
Brusna plošča984F Zrnatost 36	554006 36
Brusna plošča237AA Zrnatost 600	554009 600
Brusna plošča237AA Zrnatost 280	554008 280
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 120	554018 120
Brusna plošča237AA Zrnatost 400	554008 400
Brusna plošča984F Zrnatost 80	554005 80

Brusna plošča(ZA) Zrnatost 60	554019 60
Brusna plošča(CER) Zrnatost 80	554013 80
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 50	554019 50
Brusna plošča(CER) Zrnatost 120	554012 120
Brusna plošča984F Zrnatost 60	554005 60
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 120	554024 120
Brusna plošča787C Zrnatost 80	554014 80
Brusna plošča237AA Zrnatost 600	554008 600
Brusna plošča787C Zrnatost 120	554014 120
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 50	554018 50
Brusna plošča787C Zrnatost 36	554016 36
Brusna plošča787C Zrnatost 60	554016 60
Brusna plošča787C Zrnatost 36	554014 36
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 36	554023 36
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 60	554024 60
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 80	554023 80
Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 60	554033 60
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 36	554018 36
Brusna plošča(ZA) Zrnatost 80	554018 80
Brusna plošča984F Zrnatost 60	554006 60
Brusna plošča787C Zrnatost 120	554016 120
Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 220	554033 220
Brusna plošča984F Zrnatost 36	554005 36
Brusna plošča984F Zrnatost 80	554006 80
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 120	554023 120
Brusna plošča237AA Zrnatost 120	554008 120
Brusna plošča(CER) Zrnatost 36	554013 36
Brusna plošča237AA Zrnatost 120	554009 120
Brusna plošča(CER) Zrnatost 60	554012 60

Brusna plošča237AA Zrnatost 180	554009 180
Brusna plošča Combidisc®Diamant Zrnatost 120	554033 120
Brusna plošča237AA Zrnatost 280	554009 280
Brusna plošča Combidisc®(SiC) Zrnatost 36	554024 36
Brusna plošča237AA Zrnatost 180	554008 180