

 Atlas Copco

Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: G2408-115



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 079312 G2408-115 |
| GTIN | 7322590010065 |
| Razred artikla | 03R |

Opis

Izvedba:

Zmogljivi kotni brusilniki, katerih delovno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo skoraj ne pade pod vrednost števila vrtljajev v praznem teku.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Oznaka proizvajalca | G2408-115 |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8,1 m/s ² |
| Največja poraba stisnjene zraka | 786 l/min |
| Maksimalni Ø plošče | 115 mm |
| Masa | 0,9 kg |

| | |
|--|-------------------------|
| Izhodna moč | 350 W |
| Priporočena velikost cevi (notranji Ø) | 10 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 12000 min ⁻¹ |
| Delovni hrup | 81 dB(A) |
| Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col |
| Priključni navoj | BSP |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |