

**Garant****Navojne čeljusti 6g, M: M1,4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140300 M1,4
GTIN	4045197083036
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.  $\geq M3$  z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja**. Tolerančno polje 6h.

**Tehnični opis**

Korak	0,3 mm
Višina	5 mm
Zunanji $\varnothing$	16 mm
Kakovost	DIN 13 6h
Velikost navoja	M1,4
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		