

Atlas Copco

Pnevmatski premi brusilnik G2424, vpenjalne stročnice Ø 6 mm dolgi, Tip: S085



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079448 S085
GTIN	7322590019891
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med **8500 in 25.000 vrt./min.**

Izvedba z dolgim, ozkim vretenom, idealna za izvrtine, dolžina 317 mm.

Ø vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:

garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Delovni hrup	70 dB(A)
Oznaka proizvajalca	G2424 S085

Podatkovni list

Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,3 m/s ²
Izhodna moč	440 W
Masa	0,96 kg
Največja poraba stisnjenega zraka	252 l/min
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik Ø vpenjalne stročnice 6 mm	079459 6
---	----------