

Garant**Navojne čeljusti 6g, M: M1,6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140300 M1,6
GTIN	4045197083043
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. \geq M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,35 mm

Zunanji Ø: 16 mm

Višina: 5 mm

Tehnični opis

Višina	5 mm
Korak	0,35 mm
Zunanji Ø	16 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M1,6

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		