

**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134851 M27
GTIN	4045197350947
Razred artikla	11H

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	24 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	27 mm
Korak navoja	3 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	81 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M27
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		