

**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135300 M24
GTIN	4045197076441
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Z izrazito spiralo v desno**, za optimalno odvajanje odrezkov.

**Priporočilo:**

Pri materialih **TOOLOX priporočamo**, da osnovno izvrtino izvrtate z **0,05 do 0,3 mm** večjim  $\varnothing$ , kot je navedeno v **DIN** (glejte tabelo).

**Tehnični opis**

$\varnothing$ navoja	24 mm
Število vpenjalnih utorov	5
Korak navoja	3 mm
Število rezil Z	5
$\varnothing$ osnovne izvrtine	21 mm
Standard	DIN 376
$\varnothing$ držala $D_s$	18 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo $\square$	14,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	48 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M24
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	6 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	3 m/min	H
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		