

Garant**Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	134851 M3
GTIN	4045197345721
Razred artikla	11H

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Ø navoja	3 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,5 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	3,5 mm
Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		