

 Atlas Copco

Pnevmatski premi brusilnik G2424, vpenjalne stročnice Ø 6 mm dolgi, Tip: S150



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 079448 S150 |
| GTIN | 7322590019877 |
| Razred artikla | 03R |

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med **8500 in 25.000 vrt./min.**

Izvedba z dolgim, ozkim vretenom, idealna za izvrtine, dolžina 317 mm.

Ø vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:

garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| Oznaka proizvajalca | G2424 S150 |
| Izhodna moč | 750 W |
| Priporočena velikost cevi (notranji Ø) | 13 mm |
| Masa | 0,96 kg |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s ² |
| Maksimalno število vrtljajev | 15000 min ⁻¹ |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 432 l/min |
| Delovni hrup | 76 dB(A) |
| Priključek za stisnjeni zrak | 3/8 col |
| Priključni navoj | BSP |
| Vrsta izdelka | Premi brusilniki |

Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik Ø vpenjalne stročnice 6 mm

079459 6