

**Garant****Navojne čeljusti 6e, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140350 M4
GTIN	4045197083364
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.  $\geq M3$  z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Tolerančno polje 6e = **zmanjšana mera 0,03 – 0,04 mm**. Za tolerančni razred „srednji“, če je vijak opremljen z debelim **galvanskim zaščitnim slojem**.

**Tehnični opis**

Višina	5 mm
Korak	0,7 mm
Zunanji $\varnothing$	20 mm
Kakovost	DIN 13 6e
Velikost navoja	M4
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj

## Podatkovni list

Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		