

**HOLEX®****Navojne čeljusti 6g, M: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140320 M14
GTIN	4045197083326
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba;  $\geq M3$  z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 2 mm

Zunanji  $\varnothing$ : 38 mm

Višina: 14 mm

**Tehnični opis**

Višina	14 mm
Korak	2 mm
Zunanji $\varnothing$	38 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	14
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni