

**Garant****Navojne čeljusti levi navoj, M-LH: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140620 M5
GTIN	4045197083647
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.

**Prisekani del 1 3/4 koraka navoja. z obojestranskim lupilnim rezom** za lažji začetek rezanja in čisto odvajanje odrezkov v smeri rezanja.

**Tehnični opis**

Korak	0,8 mm
Višina	7 mm
Zunanji Ø	20 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M5
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	EN 22568
Smer rezanja	levi
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		