



Pnevmatski premi brusilnik, Tip: 52862



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079441 52862
GTIN	616026528628
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.

Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem. Izjemno uravnotežen majhen brusilnik s počasnim tekom z **nastavljivim številom vrtljajev do 25.000 vrt./min.**

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Tehnični opis

Dolžina	144 mm
Oznaka proizvajalca	52862
Izhodna moč	298 W
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,6 m/s ²
Masa	0,48 kg
Delovni hrup	79 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	564 l/min
Ø vpenjalne stročnice	3 mm

Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki