

HOLEX®
Navojne čeljusti 6g, M: M4

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	140320 M4
GTIN	4045197083265
Razred artikla	12K

Opis
Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; $\geq M3$ z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,7 mm

Zunanji \varnothing : 20 mm

Višina: 5 mm

Tehnični opis

Višina	5 mm
Korak	0,7 mm
Zunanji \varnothing	20 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	4
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni