

**Garant****Navojne čeljusti, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140400 M5
GTIN	4045197083500
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.  $\geq$  M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **2 koraka navoja. Lepano** in **nitirani**; cepilni kot pribl. 15°.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,8 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 7 mm

**Tehnični opis**

Višina	7 mm
Korak	0,8 mm
Zunanji Ø	20 mm
Kakovost	DIN 13 6g

Velikost navoja	M5
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		