

Garant**Navojne čeljusti 6g, M: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140300 M14
GTIN	4045197083173
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Smer rezanja: desni
Kakovost: DIN 13 6g
Korak: 2 mm
Zunanji Ø: 38 mm
Višina: 14 mm

Tehnični opis

Višina	14 mm
Korak	2 mm
Zunanji Ø	38 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M14

Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		