

**Akumulatorski vrtni vijak, Tip: GSR1235HX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski vrtni vijak Bosch

- **Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtni vijak z desnim/levim tekom.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta za natančno vijčenje.**
- **Elektronska regulacija vrtiljajev za natančno navrtanje in vijčenje.**
- **Mehak ročaj.**

Vrhunsko razmerje med maso in zmogljivostjo z vrtilnim momentom do največ 20 Nm za zmogljivo vijčenje pri majhni masi in majhni dolžini glave 163 mm.

Dolga življenjska doba zaradi **EC-motorja brez ščetk.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/3,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX, zaponko za pas, vijčnim nastavkom, 1/2 L-BOXX-vložkom za napravo in polnilnik akumulatorjev, 1/2 L-BOXX-vložkom za pribor.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	19 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Dolžina	126 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Napajanje	Akumulatorska
Napetost akumulatorja	12 V
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca	GSR 12V-35 HX
Višina	160 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	0 - 10 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1750 min ⁻¹
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 400 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Tipična uporaba	Strong
Vpenjalo za orodje	Notranji šestkotnik, 1/4 colski
Maksimalni vrtilni moment v trdo	30 Nm
Masa	0,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 1,9 m/s ²
Največji vrtilni moment v mehko	15 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	12V
USP2	Brezkrtačni motor, v L-Boxx

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja B12 V

073855 B12

Polnilnik akumulatorjev Tip GAL1240

073866 GAL1240