

**HOLEX®****Navojne čeljusti 6g, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140320 M5
GTIN	4045197083272
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba;  $\geq M3$  z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,8 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 7 mm

**Tehnični opis**

Višina	7 mm
Korak	0,8 mm
Zunanji Ø	20 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	5
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni