

Garant**Navojne čeljusti 6e, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140350 M12
GTIN	4045197083418
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. $\geq M3$ z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Tolerančno polje 6e = **zmanjšana mera 0,03 – 0,04 mm**. Za tolerančni razred „srednji“, če je vijak opremljen z debelim **galvanskim zaščitnim slojem**.

Tehnični opis

Višina	14 mm
Korak	1,75 mm
Zunanji Ø	38 mm
Kakovost	DIN 13 6e
Velikost navoja	M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj

Podatkovni list

Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		