

**HOLEX®****Navojne čeljusti 6g, M: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140320 M24
GTIN	4045197530219
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba;  $\geq M3$  z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 3 mm

Zunanji Ø: 55 mm

Višina: 22 mm

**Tehnični opis**

Korak	3 mm
Višina	22 mm
Zunanji Ø	55 mm
Kakovost	DIN 13 6g

Velikost navoja	24
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni