

Garant**Navojne čeljusti 6g, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140300 M4
GTIN	4045197083098
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. $\geq M3$ z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Tehnični opis

Korak	0,7 mm
Višina	5 mm
Zunanji Ø	20 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M4
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		