

**Garant****Ročni navojni svedri, posamično Predvrezilo, neprevlečeni, M: M2,6****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130160 M2,6   |
| GTIN                  | 4045197065544 |
| Razred artikla        | 11G           |

**Opis****Izvedba:**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,45 mm

Celotna dolžina L: 36 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kotno držalo □: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,1 mm

**Tehnični opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Korak navoja            | 0,45 mm  |
| Ø osnovne izvrtine      | 2,1 mm   |
| Ø navoja                | 2,6 mm   |
| Standard                | DIN 352  |
| Ø držala D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |
| Celotna dolžina L       | 36 mm    |
| 4-kotno držalo □        | 2,1 mm   |
| Kakovost                | ISO 2 6H |
| Rezalni material        | HSS      |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Globine navoja             | 5,2 mm                                |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Velikost navoja            | M2,6                                  |
| Prevleka                   | neprevlečeni                          |
| Kot profila                | 60 stopinj                            |
| Standard za navoje         | DIN 13                                |
| Oblika prisekanega dela    | A                                     |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9               |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                    |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini          |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja               | desno                                 |
| Vrsta navojnega orodja     | Ročni navojni sveder                  |
| Barvni prstan              | brez                                  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                        |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | pogojno primerno |                |            |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm    | primerno         |                |            |
| GG(G)               | pogojno primerno |                |            |
| Uni                 | pogojno primerno |                |            |
| Olje                | primerno         |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |

