

Garant**Navojne čeljusti, M: M2,3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140400 M2,3
GTIN	4045197083449
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **2 koraka navoja. Lepano in nitrirani**; cepilni kot pribl. 15°. S starim profilom DIN.

Tehnični opis

Korak	0,4 mm
Višina	5 mm
Zunanji Ø	16 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M2,3
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E

Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		