

**Garant****Navojne čeljusti 6e, M: M3****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 140350 M3     |
| GTIN                  | 4045197083357 |
| Razred artikla        | 11K           |

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

Tolerančno polje 6e = **zmanjšana mera 0,03 – 0,04 mm**. Za tolerančni razred „srednji“, če je vijak opremljen z debelim **galvanskim zaščitnim slojem**.

**Tehnični opis**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Višina          | 5 mm       |
| Korak           | 0,5 mm     |
| Zunanji Ø       | 20 mm      |
| Kakovost        | DIN 13 6e  |
| Velikost navoja | M3         |
| Vrsta navoja    | M          |
| Kot profila     | 60 stopinj |

## Podatkovni list

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Rezalni material | HSS              |
| Standard         | EN 22568         |
| Smer rezanja     | desni            |
| Vrsta izdelka    | Navojne čeljusti |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Olje                | primerno         |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |