

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svredrov, neprevlečeni, M: M18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130150 M18
GTIN	4045197065452
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 2,5 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 14 mm

4-kotno držalo □: 11 mm

Ø osnovne izvrtine: 15,5 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	15,5 mm
Korak navoja	2,5 mm
Ø navoja	18 mm
Standard	DIN 352

Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M18
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		

Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
GG(G)	pogojno primerno
Uni	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno