

Garant**Ročni navojni svedri, posamično Predvrezilo, neprevlečeni, M: M3,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130160 M3,5
GTIN	4045197065568
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,6 mm

Celotna dolžina L: 40 mm

Ø držala D_s: 4 mm

4-kotno držalo □: 3 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,9 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	2,9 mm
Ø navoja	3,5 mm
Korak navoja	0,6 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D _s	4 mm
Celotna dolžina L	40 mm
4-kotno držalo □	3 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS

Globine navoja	7 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	A
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		

