

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, M: M2,3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130150 M2,3
GTIN	4045197065285
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,4 mm

Celotna dolžina L: 32 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kotno držalo □: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine: 1,9 mm

**Tehnični opis**

Korak navoja	0,4 mm
Ø osnovne izvrtine	1,9 mm
Ø navoja	2,3 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celotna dolžina L	32 mm

4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	4,6 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2,3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		

GG(G)	pogojno primerno
Uni	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno