

Garant**Navojne čeljusti, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140400 M12
GTIN	4045197083555
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. $\geq M3$ z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **2 koraka navoja. Lepano in nitrirani**; cepilni kot pribl. 15°.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1,75 mm

Zunanji Ø: 38 mm

Višina: 14 mm

Tehnični opis

Korak	1,75 mm
Višina	14 mm
Zunanji Ø	38 mm
Kakovost	DIN 13 6g

Velikost navoja	M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		