

Garant**Navojne čeljusti levi navoj, M-LH: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140620 M3
GTIN	4045197083623
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.

Prisekani del 1 3/4 koraka navoja. z obojestranskim lupilnim rezom za lažji začetek rezanja in čisto odvajanje odrezkov v smeri rezanja.

Tehnični opis

Korak	0,5 mm
Višina	5 mm
Zunanji Ø	20 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M3
Vrsta navoja	M-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	EN 22568
Smer rezanja	levi
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		