

Garant**Garnitura ročnih navojnih svredrov, neprevlečeni, M: M27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130150 M27
GTIN	4045197065490
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 3 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

Ø držala D_s: 20 mm

4-kotno držalo □: 16 mm

Ø osnovne izvrtine: 24 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	24 mm
Ø navoja	27 mm
Korak navoja	3 mm
Standard	DIN 352

Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	54 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M27
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		

Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
GG(G)	pogojno primerno
Uni	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno