

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svredrov, neprevlečeni, M: M10****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130150 M10    |
| GTIN                  | 4045197065407 |
| Razred artikla        | 11G           |

**Opis****Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1,5 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 7 mm

4-kotno držalo □: 5,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 8,5 mm

**Tehnični opis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Korak navoja            | 1,5 mm  |
| Ø navoja                | 10 mm   |
| Ø osnovne izvrtine      | 8,5 mm  |
| Standard                | DIN 352 |
| Ø držala D <sub>s</sub> | 7 mm    |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Celotna dolžina L          | 63 mm                                 |
| 4-kotno držalo □           | 5,5 mm                                |
| Kakovost                   | ISO 2 6H                              |
| Rezalni material           | HSS                                   |
| Globine navoja             | 20 mm                                 |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Velikost navoja            | M10                                   |
| Prevleka                   | neprevlečeni                          |
| Kot profila                | 60 stopinj                            |
| Standard za navoje         | DIN 13                                |
| Oblika presekanega dela    | A                                     |
| Oblika presekanega dela    | D                                     |
| Oblika presekanega dela    | C                                     |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9               |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                    |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini          |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja               | desno                                 |
| Vrsta navojnega orodja     | Ročni navojni sveder                  |
| Barvni prstan              | brez                                  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                        |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | pogojno primerno |                |            |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno         |
| GG(G)            | pogojno primerno |
| Uni              | pogojno primerno |
| Olje             | primerno         |
| suho             | pogojno primerno |