

Garant**Strojni navojni svedri konična oblika, vaporizirani, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135550 M5
GTIN	4045197076960
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****S koničnim vodilnim navojem.****Specialni navojni svedri za zaprte izvrtine na poglobljenih mestih, pri katerih že nastali odrezki ostanejo v utorih navojnega svedra. HSS-E****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,8 mm
Ø navoja	5 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	10 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5

Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		