

Garant

Keramična brusna telesa Trikotnik (poševno), groba, Tip: 1010TA



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	501520 1010TA
GTIN	4062406372675
Razred artikla	58F

Opis

Izvedba:

Keramična brusna telesa (brusna zrna iz korunda, vezana v keramiki) so **najpogosteje uporabljena drsna brusna telesa** in se lahko **uporabljajo univerzalno**. **Zelo visoka gostota** in **dober učinek brušenja**.

Visokozmogljiva izvedba za **kratak čas obdelave**. Majhna lastna obraba, dolga življenjska doba.

Uporaba:

Za **hitro posnemanje zarobka, zaokrožanje** robov in kot **predhodni korak za poliranje jekla, plemenitega jekla** in drugih **jeklenih zlitin**. Primerno tudi za grobo obdelavo umetne mase in nž-kovin, z nevarnostjo hitrejšega nabiranja umazanije na brusnih telesih in slabšega učinka brušenja.

Oblika **trikotnika (poševno)** je najbolj univerzalna oblika.

Tehnični opis

Dolžina	10 mm
Opis oblike	Trikotnik (poševno)
Višina	10 mm

Podatkovni list

Stopnja preciznosti	groba
Serija	GMT
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	groba
Vsebina	25 kg
Vrsta izdelka	Brusno telo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		