

**Akumulatorsko vrtalno kladivo, Tip: GBH18V45C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

- Lažje od primerljivih kablesko povezanih izdelkov zahvaljujoč visoko optimiziranemu pogonskemu sklopu – tudi s ProCORE 18 V 12,0 Ah.
- Gumb Lock-on omogoča udobno delo za konstantna dela s sekači.
- Maksimalna zmogljivost zahvaljujoč tehnologiji BITURBO.
- Nastavitev hitrosti omogoča natančne rezultate dela za različna števila vrtljajev.
- Izboljšana vidljivost z LED-delovno svetilko.
- Funkcija Kick Back Control za manjšo nevarnost ob nenadnih odzivih orodja.
- Opremljeno z mehkim zagonom, ASC in EPC za najboljšo zaščito uporabnika.
- Prilagodljivo delo z individualno nastavitvijo glede na uporabo prek aplikacije Bosch My Tools App.

**Obseg dobave:**

Vklj. z dodatnim ročajem, modulom za povezljivost, krpo za čiščenje stroja in kovčkom za obrtnike.

**Tehnični opis**

Maksimalno število udarcev	2720 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	45 mm
Območje števila vrtljajev	0 min <sup>-1</sup>

Oznaka proizvajalca	GBH 18V-45 C
Število vključenih akumulatorjev	0
Udarna energija	12,5 J
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Masa vključno z akumulatorjem	8,9 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Dolžina	442 mm
Višina	224 mm
Masa brez akumulatorja	8 kg
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo