

Garant**List za zarezovanje Jeklo, nevtralna, Višina lista h_5 /širina zareze w : 26/3,1 mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273552 26/3,1 |
| GTIN | 4062406373658 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Višina lista h_5 | 26 mm |
| za maksimalni \varnothing obdelovanca | 75 mm |
| Širina zareze w | 3,1 mm |
| Celotna dolžina L | 110 mm |
| Vrsta uporabe | nevtralna |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Sistemski ključ | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |