

Garant**Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135450 M14
GTIN	4045197076885
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**Vel. M2,6 s starim profilom DIN. **HSS-E****Tehnični opis**

Korak navoja	2 mm
Ø navoja	14 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	12 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	11 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	28 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M14
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		